


松下 港乐 智能便座EE系列功能表

EE系列	多样清洗					抗菌、清洁			智能操作简单					节能省力		
	移动清洗	温水清洗	按摩清洗	臀部清洗	女性专用清洗	抗菌材料	不锈钢喷头	可拆卸本体	可拆卸便盖	暖风干燥	便圈加温	喷头自洁	自动除臭	电子落座感应	8小时停	节电模式
DL-EE30CWM DL-EE30RCWM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DL-EE25CWM DL-EE25RCWM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
DL-EE10CWM DL-EE10RCWM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●

松下 港乐 智能便座EE系列安装须知

产品尺寸：(宽47.7x高18.2x长52.9)mm 确认便器的尺寸是否适合安装



⚠ 使用前，请仔细阅读说明书后正确使用。

- 安装时请正确按照安装说明书进行。
- 电源插座的位置距离地面0.8m以上。
- 水管不要安装在下水道以上的管道。
- 为防止低温烫伤，请注意使用时温度和时间长短。

安全装置

加温便座/清洗装置/暖风装置具有：
温度保险丝、限温装置

其它：
漏电保护器(内置)、内置着座传感器、防逆流装置

本企业管理体系已经通过

国家质量体系ISO9001认证
国际环境管理体系ISO14001认证
职业健康安全管理体系GB/T28001认证

关于购买、使用、修理等事项的洽谈请与当地代理商联系


Panasonic®

松下电器 松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
地址: 浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔街2号 咨询热线: 0571-81632789
邮编: 310018 网址: panasonic.cn/products/jiele/
印刷单位: 乐群图文工作室 浙江杭州市世嘉区富源路5号 10114-4月印刷

Panasonic
ideas for life

松下 港乐 智能便座





便圈表面使用抗菌材料制造



符合SIAA(日本抗菌制品技术协议会)严格基准的(抗菌)加工

国际规格(SIAA抗菌标识)


用严格的实验确认便座表面抗菌性能合格。基于ISO 22196的评价结果,在日本抗菌制品技术协议会(SIAA)的指导方针下进行品质管理和信息公开的产品上标注SIAA标识。

关于抗菌处理

- 抑制表面附着的细菌繁殖和生长;
- 表面如果沾满了灰尘或油渍,就无法取得理想的抗菌效果;
- 在便座上表面使用了抗菌材质;
- 试验机关:石塚硝子株式会社抗菌试验所;
- 试验方法:JISZ2801-2010(ISO22196法);
- 抗菌方法:使用掺混抗菌剂的塑料材料;
- 使用抗菌剂:无机抗菌剂;
- 试验结果:(抗菌活性值)2.0以上,即抗菌率达到99%。
注:大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。



无缝不锈钢喷头、抗污染性高



喷头采用了不锈钢材质,一段无缝式制成,与普通塑料材质相比,喷头更不易留下脏污。

封闭式喷头




无缝的不锈钢喷头构造精细,对女性的人性化关怀细致入微,臀部冲洗与女性前部清洗分开,封闭式交换喷头降低交叉感染风险。

喷头瀑布式自洁



自洁功能让清洁更为彻底。使用洁乐便座前、后,喷头自动运行自洁功能,清除喷头上粘有的污垢,减少交叉感染。

丰富多彩的水流冲洗模式



水流旋回处理,提高洗净时的舒适感,还防止了冲洗时的飞溅。

移动清洗



喷头自动前后移动,扩大洗净范围,满足各种类型人体,让污物无处可藏。

按摩清洗



强弱清洗循环模式,促进便意,同时有按摩作用,增进血液循环,缓解便秘患者排便困扰。

操作智能便捷,使用更舒适




采用微电脑控制技术,使表面抗菌的便圈保持一定温度,使您在寒冷的环境中倍感温暖,温度分三档自由调节。

电子落座感应




内置电子着座传感器,比传统机械重力式更灵敏智能。采用微电脑控制技术,坐下与站起时自动感应,开启各自动功能,方便操作。

节电模式



便座自动学习人的生活习惯。自动监控使用情况,以1小时为单位判断“未使用时间”,在持续不使用的时段,自动逐步降低便座保温温度,节约电费!
注:便座冷感界限温度26°C

实现不换便器即可安装



EE系列从提高产品适配入手,设计尾部圆角造型,方便大多数座便器直接安装,无需再更换座便器。

可脱卸便盖



便盖可以完全拆卸,用水冲洗。

可脱卸本体



本体也可以轻易拆卸,方便打扫及更换便器。

◆ DL-EE30CWM/30RCWM

◆ DL-EE25CWM/25RCWM

◆ DL-EE10CWM/10RCWM

